



FNAZ - 95 SERIES
MODEL: 915 - 925



fornazzo



fornazzo

Okçumusa Cad. Menevşe İş Merkezİ
No: 50/90 Karaköy / İstanbul
Tel. +90 (212) 250 51 51 / pbx. +90 (212) 250 57 57
www.fornazzo.com.tr



- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
-
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
 - Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
 - Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
 - Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.

УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИИ

УСТАНОВКА СНАРУЖИ



Модель	Вольтаж	Ток (мА) Макс.
FNAZ-915	12V/DC	447mA
FNAZ-915-B	24V/DC	531mA
FNAZ-925	220V/DC	41mA
FNAZ-925-B	220V/DC	58mA

Melody Мелодия	Sound Intensity (dB) (10 cm) / Громкость Звука (дБ) (10 см) Min-Max	Sound Intensity (dB) (1m) / Громкость Звука (дБ) (1м) Min-Max
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	79-96
M9	90-110	75-94
M10	88-103	74-92
M11	0	0

* Values may vary by +/- %5.
* Значения могут варьироваться на +/- %5



Модель	Вес	Цвет
FNAZ-915	278gr	(1) Red / Красный (2) Green / Зелёный (3) Yellow / Жёлтый (4) Blue / Синий (5) White / Белый
FNAZ-915-B	295gr	
FNAZ-925	337gr	
FNAZ-925-B	349gr	

It is recommended that people with epilepsy should not use it.
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.


fornazzo®

1

DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ




2




3

12-24V AC/DC



4

85-280V AC/DC



2a

🎵 To change the melodies, press and release the melody button.

💡 To change the light mode, press and release the light button.

📶 Potentiometer mode is active.

🔊 Gradual sound mode is active. (The sound level rises gradually.)

VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.

🎵 Чтобы изменить мелодию, нажмите и отпустите кнопку мелодии.

💡 Чтобы изменить режим освещения, нажмите и отпустите кнопку освещения.

📶 Режим потенциометра активен.

🔊 Режим постепенного звука активен. (Уровень звука постепенно возрастает.)

VOLUME Определение уровня звука с помощью потенциометра

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



FNAZ-90LT



FNAZ-90KFS